



发挥自身优势，服务电力行业

化学实验车

※仪器外观与配置



※主要特点

- ◆油体积电阻率测试仪
 - ◆变压器内部油质的测量
 - ◆测量范围： $2.5 \times 10^{12} - 5 \times 10^{15} \Omega \cdot \text{cm}$
 - ◆测量误差： $\leq 5\%$
 - ◆重复性： $P2 \times 10^{12} \Omega \cdot \text{cm} > 1$ 时，不大于 25% $P2 \times 10^{12} \Omega \cdot \text{cm} \leq 1$ 时，不大于 15%
- ◆pH 酸度计
 - ◆测量循环水酸碱度和 SF6 气体中的酸碱度
 - ◆测量范围-2.000 to 19.999 pH， $\pm 999.9 / \pm 1999 \text{ mV}$ ， -5.0 to 105.0°C 。
- ◆自动振荡脱气仪器
 - ◆电力变压器绝缘油震荡脱气
 - ◆温度范围：室温 $\sim 99.9^\circ\text{C}$
 - ◆控温精度：室温 $\sim 50^\circ\text{C} \pm 0.2^\circ\text{C}$ $50^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C} \pm 0.3^\circ\text{C}$
 - ◆振荡频率： 275 ± 3 次/分
 - ◆控制时间：振荡 20 分钟，静止 10 分钟
- ◆其他功能可以按客户要求定做。

※技术参数

- ◆车型名称：都灵 V A42
- ◆理论油耗：9.0L/100km
- ◆外型尺寸：(长×宽×高)(mm) 5990×2000×2490
- ◆燃油类型：柴油
- ◆车身重量：4280 kg
- ◆标准排量：2798cc
- ◆标准引擎：SOFIM8140.43
- ◆最高时速：125.0 km/h
- ◆燃油系统：电子燃油喷射式
- ◆排放标准：欧III标准



武汉鄂电电力试验设备有限公司

WUHAN EDIAN POWER TESTEQUIPMENT CO.,LTD

地址：武汉市硚口区古田二路汇丰企业总部 4 栋 118 号

电话：13808660749 027-83313329


传真：027-83313327

邮编：430035

免费服务热线：400034808

<http://www.4000348088.com>

Email:13808660749@139.com



ISO9001 质量体系认证企业
注册号：00606Q10319R05



制造计量器具许可证
鄂 制：0100488